



čidlo SME-1-S-24-B

č. dílu: 150850

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	hranatý
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
měřená veličina	poloha
princip měření	jazyčkové relé
okolní teplota	-20 ... 70 °C
opakovatelná přesnost	0.2 mm
spínaný výstup	s kontaktem, bipolární
funkce spínaného prvku	spínač
doba sepnutí	≤ 0.5 ms
max. spínací frekvence	500 Hz
max. výstupní proud	1 A
max. spínaný výkon DC	27 VA 27 W
odolnost zkratu	ne
odolnost přetížení	není k dispozici
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
ochrana proti přepólování	ne
elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
elektrické připojení 1, technika připojení	M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	3
směr výstupu připojení	podélně
typ upevnění	příslušenstvím
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	45 g
barva tělesa	černý
materiál tělesa	epoxidová pryskyřice PET ocel pozinkovaná ocel zinkový tlakový odlitek
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 70 °C
stupeň krytí	IP67
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L