

# servomotor EMMS-AS-55-M-HS-RRB

č. dílu: 1569814

FESTO

bez převodovky.



## katalogový list

parametr	hodnota
okolní teplota	-10 ... 40 °C
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
odpovídá normě	IEC 60034
stupeň krytí izolace	F
jmenovitá třída podle EN 60034-1	S1
sledování teploty	PTC - odpor
stupeň krytí	IP54
technika připojení elektrické části	konektor
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
povolení	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro nízké napětí
jmenovité provozní napětí DC	565 V
jmenovité napětí DC	565 V
druh zapojení	hvězdička
počet pólpárů	4
kroučící moment v klidovém stavu	0.99 Nm
jmenovitý kroučící moment	0.68 Nm
špičkový kroučící moment	3.8 Nm
jmenovité otáčky	6,600 1/min
max. otáčky	7,750 1/min
jmenovitý výkon motoru	470 W
jmenovitý proud motoru	0.8 A
špičkový proud	4.9 A
konstanta motoru	0.829 Nm/A
napěťová konstanta, fáze-fáze	51.54 mVmin
odpor vinutí fáze/fáze	31.3 Ohm
indukčnost vinutí fáze-fáze	29.3 mH
celkový moment setrvačnosti při odpojení napájení	0.24 kgcm <sup>2</sup>
hmotnost výrobku	1,620 g
přípustné axiální zatížení hřídele	75 N
přípustné radiální zatížení hřídele	150 N
čidlo polohy rotoru	resolvér
rozhraní vysílače polohy rotoru	analogové signály SIN/COS
princip odměřování polohy rotoru	indukční
přidržený moment brzdy	0.8 Nm
provozní napětí DC pro brzdu	24 V
spotřeba energie brzdy	10 W
moment setrvačnosti na brzdě	0.02 kgcm <sup>2</sup>
počet sepnutí přidržené brzdy	10 mil. sepnutí naprázdno (bez práce tření)
MTTF, jednotlivé části	80 let, vysílač polohy rotoru 11416 let, přidržená brzda
MTTFd, jednotlivé části	160 let, vysílač polohy rotoru