


servomotor EMMS-AS-190-M-HS-AS

č. dílu: 1584934
výběhový výrobek
bez převodovky.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
okolní teplota	-10 ... 40 °C
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
odpovídá normě	IEC 60034
stupeň krytí izolace	F
jmenovitá třída podle EN 60034-1	S1
sledování teploty	PTC - odpor
stupeň krytí	IP65
technika připojení elektrické části	konektor
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
povolení	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro nízké napětí podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
jmenovité provozní napětí DC	565 V
jmenovité napětí DC	565 V
druh zapojení	hvězdička
počet pólpárů	6
kroučící moment v klidovém stavu	38.77 Nm
jmenovitý kroučící moment	22.63 Nm
špičkový kroučící moment	120 Nm
jmenovité otáčky	2,900 1/min
max. otáčky	4,060 1/min
jmenovitý výkon motoru	6,880 W
jmenovitý proud motoru	14.24 A
špičkový proud	88.2 A
konstanta motoru	1.589 Nm/A
napěťová konstanta, fáze-fáze	98.6 mVmin
odpor vinutí fáze/fáze	0.265 Ohm
indukčnost vinutí fáze-fáze	3.38 mH
celkový moment setrvačnosti při odpojení napájení	76.8 kgcm ²
hmotnost výrobku	26,860 g
přípustné axiální zatížení hřídele	250 N
přípustné radiální zatížení hřídele	1,080 N
čidlo polohy rotoru	absolutní enkodér, jedna otáčka
rozhraní vysílače polohy rotoru	EnDat 22
princip odměřování polohy rotoru	indukční
rozlišení vysílače polohy rotoru	18 Bit
MTTF, jednotlivé části	76 let, vysílač polohy rotoru
MTTFd, jednotlivé části	152 roky, vysílač polohy rotoru
energetická účinnost	ENEFF (CN) / Class 2