



nejjemnější filtr PFML-186-HP3-H-AST

č. dílu: 1624062

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
řada	L
velikost	186
konstrukce	filtr z vláken
stupeň filtrace	0.01 µm
odpouštění kondenzátu	ruční
provozní tlak v Mpa	0 ... 5 MPa
provozní tlak	0 ... 50 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [2:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:4:2]
max. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	18,980 l/min
min. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	6,326 l/min
účinnost filtrace	99.99998 %
max. množství kondenzátu	400 cm ³
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
teplota média	5 ... 60 °C
okolní teplota	5 ... 60 °C
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro zařízení s tlakem
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	předpis UK pro tlaková zařízení
typ upevnění	instalace vedení
montážní poloha	svisle +/- 5°
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření
materiál filtru	borsilikátové vlákno
materiál nádobky	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál těsnění	NBR
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
hmotnost výrobku	21,000 g
objem	6,7