


kulový kohout

VZBA-11/4"-WW-63-T-22-F0405-V4V4T

č. dílu: 1686696

FESTO

2/2, obrazec na přírubě F0405, navařovací zakončení



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný kulový kohout
typ ovládání	mechanick.
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	přivařené konce/přivařené konce
indikace polohy sepnutí	směr drážky = směr průtoku
připojovací obrazec příruby	F04 F05
vnitřní průměr	32 mm
jmenovitá světlost DN	32
funkce ventilu	2/2
pomocné ruční ovládání	žádný
směr proudění	reversibilní
jmenovitý tlak pro armaturu	63
ovládací moment	24 Nm
podle normy	DIN 3202-S13 ISO 5211
médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:~:] inertní plyny voda - žádná vodní pára neutrální kapaliny jiná média na vyžádání
teplota média	-10 ... 200 °C
průtok Kv	105 m ³ /h
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu tělesa	1.4408
materiál těsnění	PTFE vyztužený PTFE
materiál koule	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu koule	1.4408
materiál hřídele	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu hřídele	1.4401
hmotnost výrobku	1,850 g
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro zařízení s tlakem
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	předpis UK pro tlaková zařízení
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi