

kompaktní válec


DMM-32- -P-A-S20

č. dílu: 158555


FESTO

pro bezdotykové snímání poloh, s pružnými dorazy, mnoho možností upevnění.

Jiné zdvihy na vyžádání. Dodává se pouze se standardní délkou zdvihu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 nebo 50 mm.



příklad zobrazení



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| zdvih | 1 ... 50 mm |
| průměr pístu | 32 mm |
| tlumení | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách |
| montážní poloha | libovol. |
| provozní režim | dvojitý |
| konstrukce | píst pístnice profilová trubka |
| snímání polohy | pro čidla |
| varianty | průchozí dutá pístnice |
| provozní tlak | 0.6 ... 10 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| utahovací moment upevnění pohonu | 9 Nm +10 % |
| teoretická síla při 6 barech | 415 N |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod | 415 N |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 415 N |
| typ upevnění | dle volby: průchozí dírou vnitřním závitem |
| připojení pneumatiky | G1/8 |
| materiál krytu | mosaz |
| materiál těsnění | TPE-U(PU) |
| materiál tělesa | hliník legovaný pro tvářeni eloxovaný |
| materiál pístnice | vysoce legovaná nerezová ocel |