


# ložiskové těleso CRLNG-80

č. dílu: 161844

FESTO

odolné korozi,  
pro válce CRDNGS.



## katalogový list

| parametr                       | hodnota  |
|--------------------------------|--|
| velikost                       | 80   |
| podle normy                    | ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| montážní poloha                | libovol.   |
| třída odolnosti korozi KBK     | 4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi                         |
| shoda ohledně LABS             | VDMA24364-B2-L   |
| klasifikace RSBP podle CD-0033 | F1a  |
| okolní teplota                 | -40 ... 80 °C  |
| hmotnost výrobku               | 562 g  |
| upozornění k materiálu         | ve shodě s RoHS  |
| materiál upevnění              | elektrolyticky upravený povrch<br>vysoce legovaná ocel               |
| materiál ložiska               | plast  |