

# elektromagnetický ventil CPE24-M3H-3GLS-QS-12

č. dílu: 163853


Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

FESTO

velká hustota montáže

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.



## katalogový list

| parametr                                     | hodnota   |
|--|---|
| funkce ventilu                               | 3/2 monostabilní, v klidu uzavř.  |
| typ ovládání                                 | elektrický  |
| stavební šířka                               | 24 mm   |
| normální jmenovitý průtok                    | 1,650 l/min   |
| provozní tlak v Mpa                          | -0.09 ... 1 MPa   |
| provozní tlak                                | -0.9 ... 10 bar   |
| konstrukce                                   | pístové šoupě   |
| typ návratu do původní polohy                | pneumatická pružina   |
| povolení                                     | c UL us - Recognized (OL)   |
| klasifikace Maritime                         | viz certifikát  |
| značka CE (viz prohlášení o shodě)           | podle směrnice EU pro nízké napětí                                      |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě)         | podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky                    |
| stupeň krytí                                 | IP65<br>se zásuvkou<br>dle IEC 60529                                    |
| jmenovitá světlost                           | 11 mm   |
| princip těsnění                              | měkký   |
| montážní poloha                              | libovol.  |
| pomocné ruční ovládání                       | s příslušenstvím, aretace<br>tlačítkem                                  |
| typ řízení                                   | nepřímo řízené  |
| napájení řídicím tlakem                      | vně   |
| směr proudění                                | nelze obrátit   |
| kód ventilové pozice                         | nosič štítků  |
| krytí  | pozitivní krytí   |
| řídící tlak [Mpa]                            | 0.25 ... 1 MPa  |
| řídící tlak                                  | 2.5 ... 10 bar  |
| vypínací čas                                 | 33 ms   |
| spínací čas                                  | 50 ms   |
| spínací cyklus                               | 100 %   |
| max. pozitivní zkušební impuls při signálu 0 | 3,300 μs  |
| max. negativní zkušební impuls při signálu 1 | 3,100 μs  |
| parametry cívky                              | 230 V AC: 50/60 Hz, příkon při sepnutí 3 VA, trvale 2,4 VA              |
| přípustné výkyvy napětí                      | -15 % / +10 %   |
| provozní médium                              | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| upozornění pro provozní a ovládací médium    | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)   |
| odolnost kmitům                              | zkouška použití v dopravě se stupněm 2 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6 |
| odolnost nárazu                              | nárazový test stupně 2 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27                |
| třída odolnosti korozi KBK                   | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                     |
| shoda ohledně LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L   |

| parametr                              | hodnota   |
|---------------------------------------|---|
| teplota média                         | -5 ... 50 °C                                    |
| řídící médium                         | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]    |
| okolní teplota                        | -5 ... 50 °C                                    |
| elektrické připojení                  | připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar C |
| typ upevnění                          | průchozí dírou                                  |
| připojení odvětrání řídicího tlaku 82 | M5  |
| připojení řídicího tlaku 12           | M5  |
| připojení pneumatiky 1                | QS-12   |
| připojení pneumatiky 2                | QS-12   |
| připojení pneumatiky 3                | G3/8  |
| upozornění k materiálu                | ve shodě s RoHS                                 |
| materiál těsnění                      | NBR   |
| materiál tělesa                       | hliníkový tlakový odlitek                       |