

hadice z plastu PUN-8X1,25-RT

č. dílu: 178412

FESTO

Vnější kalibrace, pro nástrčná připojení QS, šroubení CN a CK, z polyuretanu (nepřípustné pro použití při výrobě potravin).



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--------------------------------------|---|
| vnější průměr | 8 mm |
| poloměr ohybu relevantní průtoku | 37 mm |
| vnitřní průměr | 5.7 mm |
| mín. poloměr ohybu | 24 mm |
| návod k použití | TPE-U na bázi esterů The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged. |
| vlastnosti hadice | Suitable for energy chains |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.095 ... 0.7 MPa -0.95 ... 7 bar -13.775 ... 101.5 psi |
| provozní tlak závislý na teplotě | -0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi |
| povolení | TÜV |
| certifikát vydavatele | B 013277 0506 00 |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| test materiálu na propálení | UL94 HB |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| okolní teplota | -35 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku dle délky | 0.0302 kg/m |
| připojení pneumatiky | pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 8 mm pro nátrubek s vnitřním průměrem 6 mm s maticí pro nátrubek s vnitřním průměrem 6 mm |
| barva | červená |
| tvrdost Shore | D 52 +/-3 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál hadice | TPE-U(PU) |