

# vícenásobný rozdělovací díl QSLV2-G1/4-8

č. dílu: 186227

FESTO

Možnost natočení o 360°, dvojnásobné.



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| velikost                                  | standard                                                                                                                          |
| jmenovitá světlost                        | 4.3 mm                                                                                                                            |
| typ těsnění na závitovém díčku:           | těsnicí kroužek                                                                                                                   |
| montážní poloha                           | libovol.                                                                                                                          |
| konstrukce                                | princíp push-pull                                                                                                                 |
| velikost balení                           | 1                                                                                                                                 |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.095 ... 0.6 MPa<br>-0.95 ... 6 bar<br>-13.775 ... 87 psi                                                                       |
| provozní tlak závislý na teplotě          | -0.095 ... 1.4 MPa<br>-0.95 ... 14 bar<br>-13.775 ... 203 psi                                                                     |
| klasifikace Maritime                      | viz certifikát                                                                                                                    |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>voda podle prohlášení výrobce na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný                                                                                             |
| třída odolnosti korozi KBK                | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi                                                                                            |
| shoda ohledně LABS                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                 |
| okolní teplota                            | -10 ... 80 °C                                                                                                                     |
| jmenovitý utahovací moment                | 9 Nm                                                                                                                              |
| tolerance pro jmenovitý utahovací moment  | ± 20 %                                                                                                                            |
| hmotnost výrobku                          | 44 g                                                                                                                              |
| počet výstupů                             | 2                                                                                                                                 |
| počet přívodů                             | 1                                                                                                                                 |
| připojení pneumatiky 1                    | vnější závit G1/4                                                                                                                 |
| připojení pneumatiky 2                    | pro hadici s vnějším průměrem 8 mm                                                                                                |
| barva uvolňujícího kroužku                | modrý                                                                                                                             |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS                                                                                                                   |
| materiál tělesa                           | PBT                                                                                                                               |
| materiál dutého šroubu                    | mosaz, poniklovaná                                                                                                                |
| materiál uvolňovacího kroužku             | POM                                                                                                                               |
| materiál těsnění hadice                   | NBR                                                                                                                               |
| materiál svěrného segmentu hadice         | vysoce legovaná nerezová ocel                                                                                                     |