


# přívodní kabel KMP3-25P-16-

č. dílu: 18699


FESTO

pro ventilové terminály CPV.

Kabel se dodává v délkách 1 - 99 m.



příklad zobrazení



## katalogový list

| parametr   | hodnota                      |
|--|------------------------------|
| podle normy                                      | DIN 41652                    |
| označení kabelů                                  | příslušenstvím               |
| četnost připojení                                | 50                           |
| elektrické připojení 1, funkce                   | strana k zařízení            |
| elektrické připojení 1, tvar                     | úhlový                       |
| elektrické připojení 1, druh připojení           | zásuvka                      |
| elektrické připojení 1, výstup kabelu            | úhlové                       |
| elektrické připojení 1, technika připojení       | Sub-D                        |
| elektrické připojení 1, počet pinů/žil           | 25                           |
| elektrické připojení 1, obsazené piny/žily       | 18                           |
| elektrické připojení 1, druh upevnění            | 2x šroub M3                  |
| elektrické připojení 2, funkce                   | na straně řízení             |
| elektrické připojení 2, druh připojení           | kabel                        |
| elektrické připojení 2, technika připojení       | volné konce                  |
| elektrické připojení 2, počet pinů/žil           | 18                           |
| elektrické připojení 2, obsazené piny/žily       | 18                           |
| rozsah provozního napětí DC                      | 0 ... 30 V                   |
| jmenovité provozní napětí DC                     | 24 V                         |
| zatížitelnost proudem při 40°C                   | 3 A                          |
| napěťová pevnost                                 | 1 kV                         |
| délka kabelu                                     | 1 ... 99 m                   |
| vlastnost vedení                                 | standard                     |
| podmínky pro zkoušky vedení                      | podmínky zkoušek na vyžádání |
| poloměr ohybu, pevný přívod kabelu               | ≥ 45 mm                      |
| poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu           | ≥ 90 mm                      |
| průměr kabelu                                    | 8.5 mm                       |
| tolerance průměru kabelu                         | ± 0,5 mm                     |
| struktura kabelu                                 | 18x0,34                      |
| jmenovitý průřez vodiče                          | 0.34 mm <sup>2</sup>         |
| konce vodičů                                     | prosté odstřížení            |
| stupeň krytí                                     | IP65                         |
| upozornění ke stupni krytí                       | v montovaném stavu           |
| okolní teplota                                   | -25 ... 70 °C                |
| okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu | -5 ... 70 °C                 |
| skladovací teplota                               | -25 ... 75 °C                |
| značka CE (viz prohlášení o shodě)               | podle EU-RoHS-RL             |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě)             | podle předpisů UK RoHS       |
| shoda ohledně LABS                               | VDMA24364-B2-L               |
| upozornění k materiálům                          | ve shodě s RoHS              |
| stupeň znečištění                                | 3                            |
| materiál pláště kabelu                           | PVC                          |
| barevný plášť kabelu                             | šedá                         |
| materiál tělesa                                  | PA                           |
| materiál těsnění                                 | NBR                          |
| materiál nástrčných kontaktů                     | slitina mědi, pozlaceno      |