

jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-3/8-D-5M-MINI-NPT

č. dílu: 173848

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

FESTO

Kombinace redukčního ventilu, filtru a maznice, filtr 5µm, s kovovým ochranným košem.

S ručním odpouštěním kondenzátu.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Mini
montážní poloha	svisle
odpouštění kondenzátu	ručně tlačítkem
stupeň filtrace	5 µm
provozní tlak	1 ... 16 bar
rozsah řízeného tlaku	0,5 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	1,050 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:9:-] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:8:-] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	660 g
typ upevnění	instalace vedení s upevňovacím úhelníkem dle volby:
připojení pneumatiky 1	3/8 NPT
připojení pneumatiky 2	3/8 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál nádobky	PC