


válce dle norem DSNU-25-35-PPS-A

č. dílu: 1908324

FESTO

se samočinně nastavitelným pneumatickým tlumením v koncových polohách.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| zdvih | 35 mm |
| průměr pístu | 25 mm |
| závit na pístnici | M10x1,25 |
| tlumení | PPS:samočinně nastavitelné pneumatické tlumení koncových poloh |
| montážní poloha | libovol. |
| odpovídá normě | CETOP RP 52 P ISO 6432 |
| konec pístnice | vnější závit |
| konstrukce | píst pístnice trubka válce |
| varianty | jednostranná pístnice |
| provozní tlak v Mpa | 0.1 ... 1 MPa |
| provozní tlak | 1 ... 10 bar |
| provozní režim | dvojčinný |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| třída čistoty prostředí | třída ISO 6 |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| energie nárazu v koncových polohách | 0.3 J |
| délka tlumení | 17 mm |
| teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod | 247.4 N |
| teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod | 294.5 N |
| pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm | 71 g |
| přírůstek pohybující se hmotností na 10 mm zdvihu | 6 g |
| základní hmotnost při zdvihu 0 mm | 238 g |
| přírůstek hmotností na 10 mm zdvihu | 11 g |
| typ upevnění | příslušenstvím |
| připojení pneumatiky | G1/8 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál krytu | hliník legovaný pro tváření bezbarvé eloxování |
| materiál těsnění | NBR TPE-U(PU) |
| materiál pístnice | vysoce legovaná nerezová ocel |
| materiál trubky válce | vysoce legovaná nerezová ocel |