


konektor SEA-5GS-11-DUO

č. dílu: 192010

FESTO

pro ventilové terminály.



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 61076-2-101 EN 61984
typ upevnění	se závitovou dutinkou
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	24 g
elektrické připojení	5 pinů připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar A M12x1 přímý konektor / šroubovací svorkovnice
rozsah provozního napětí DC	≤ 60 V
rozsah provozního napětí AC	≤ 60 V
zatížitelnost proudem při 40°C	4 A
napěťová pevnost	1.5 kV
šroubení pro kabel	Pg11
přípustný průměr kabelu	2 x 2,5 - 2,9 mm nebo 2 x 5 mm
průřez přívodu	0.14 ... 0.5 mm ²
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-40 ... 85 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
materiál tělesa	PA
barva tělesa	černý
materiál převlečné matice	PA
materiál nástrčných kontaktů	mosaz bílý bronz potažený