



zpětný ventil VBNF-LBA-G14-Q8

č. dílu: 1927027

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	řízená jednosměrná funkce (lze odblokovat)
připojení pneumatiky 1	QS-8
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení řídicího tlaku 21	QS-8
typ upevnění	našroubovatelný
provozní tlak	0.2 ... 10 bar
řídicí tlak	2 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
materiál tělesa	PBT
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
montážní poloha	libovol.
druh ovládání - funkce řízeného zpětného ventilu	pneumatický
ruční funkce odvětrání	tlačítkem
schopnost kývat	360 stupňů/trvalé otáčení je nepřípustné
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0.2 ... 10 bar
normální jmenovitý průtok 1 -> 2 ze 6 na 0 barů	1,100 l/min
normální jmenovitý průtok 1 -> 2 ze 6 na 5 barů	620 l/min
vypínací čas	11 ms
spínací čas	8 ms
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
řídicí médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
jmenovitý utahovací moment	10 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	65.6 g
materiál krytky	ES-BE
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	PBT
materiál těsnění	NBR
materiál dutého šroubu	hliník legovaný pro tvárění
materiál uvolňovacího kroužku	POM