



kruhový válec ESNU-32-25-P

č. dílu: 195871

FESTO

podle DIN ISO 6432, s pružnými tlumicími kroužky v koncových polohách. Různé možnosti upevnění s nebo bez dalších upevňovacích prvků.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	25 mm
průměr pístu	32 mm
závit na pístnici	M10x1,25
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
konstrukce	píst pístnice trubka válce
provozní tlak v Mpa	0.12 ... 1 MPa
provozní tlak	1.2 ... 10 bar
provozní režim	jednočinný tlačný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
okolní teplota	-20 ... 80 °C
zpětná síla pružiny při zajištění	30 N
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod	30 N
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	442.2 N
pohybující se hmotnost	144 g
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	121 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	15.5 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	370.5 g
hmotnost výrobku	402 g
přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	9 g
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	hliník legovaný pro tváření
materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
materiál pístnice	vysoce legovaná ocel
materiál trubky válce	vysoce legovaná nerezová ocel