

paralelní chapadlo HGP-25-A-B

č. dílu: 197548

FESTO

samostředící, použitelné pro vnitřní i vnější úchop, pro bezdotykové snímání krajních poloh.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	25
zdvih na čelist chapadla	7.5 mm
max. přesnost výměny	0.2 mm
opakovatelná přesnost, chapadla	≤ 0.04 mm
počet prstů chapadla	2
provozní režim	dvojitý
funkce chapadla	paralelní
konstrukce	páka
snímání polohy	pro čidla
celková síla úchopu při rozevírání při 6 barech	370 N
celková síla úchopu při svírání při 6 barech	340 N
provozní tlak	2 ... 8 bar
max. pracovní frekvence chapadla	4 Hz
min. doba pro rozevření při 6 barech	47 ms
min. doba pro sevření při 6 barech	50 ms
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 μ m filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 μ m
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	10 ... 60 °C
síla úchopu při 6 barech při rozevírání	185 N
síla úchopu při 6 barech při svírání	170 N
max. síla na čelist chapadla Fz, dynamická	24 N
max. síla na čelist chapadla Fz, statická	240 N
max. moment na čelistech chapadla Mx, dynamický	1.1 Nm
max. moment na čelistech chapadla Mx, statický	11 Nm
max. moment na čelistech chapadla My, dynamický	1.1 Nm
max. moment na čelistech chapadla My, statický	11 Nm
max. moment na čelistech chapadla Mz, dynamický	1.1 Nm
max. moment na čelistech chapadla Mz, statický	11 Nm
hmotnost výrobku	725 g
typ upevnění	dle volby: průchozí dírou vnitřním závitem
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu krytky	PA
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření tvrdě eloxováno
informace o materiálu čelistí chapadla	vysoce legovaná nerezová ocel