


Checkbox CHB

č. dílu: 197890

FESTO



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

| parametr | hodnota |
|---|---|
| max. průměr dílu | 80 mm |
| funkce čítání | ano |
| stupeň krytí | IP54 |
| připojení enkodéru | dle specifikace RS 485 |
| max. délka dílu | V závislosti na rychlosti pásu a požadovaném rozlišení |
| min. průměr dílu | 0.5 mm |
| min. délka dílu | 3 mm |
| výstupy | řazení dopravníků řazení pásu/připravenost k provozu hlášení "varování" výstup pro chyby vyfukovací ventil pro kameru režim 0 režim 1 díl 1 dobrý a dobře orientovaný díl 2 dobrý a dobře orientovaný díl 3 dobrý a dobře orientovaný díl 4 dobrý a dobře orientovaný díl 5 dobrý a dobře orientovaný díl 6 dobrý a dobře orientovaný dobrý díl, ale špatně orientovaný chybný díl PLC_Power dosažena předvolba počítadla |
| vstupy | čidlo zásoby 3 čidlo fronty 2 čidlo zásoby 4 čidlo zásoby 5 vnější Start Counter Reset vnější chyba čidlo zásoby 6 vnější čidlo Type Select 0 čidlo fronty 1 Type Select 6 Type Select 5 Type Select 1 Type Select 2 Type Select 3 Type Select 4 |
| max. počet různých orientací pro každý druh | 8 |
| max. počet druhů v paměti | 48 |
| předvolba množství | Software CheckOpti |

| parametr | hodnota |
|---|---|
| funkce řízení | třídění rozeznat počítat |
| rozsah čítání | 1 - 10 Mio. |
| jmenovitý provozní tlak | 6 bar |
| vnitřní jištění | jistič 1 A |
| rozsah provozního napětí AC | 85 ... 264 V |
| elektronické omezení výstupů na | 700 mA |
| max. součtový proud na připojení PLC | 1 A |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem není možný |
| skladovací teplota | -20 ... 70 °C |
| okolní podmínky | suchý odstínění extrémního vlivu cizího světla co možná nejčistší okolní vzduch |
| okolní teplota | 10 ... 50 °C |
| diagnostické rozhraní | 4 piny M12x1 zásuvka 115 Kbaud sběrnice RS232 |