


kyvný pohon DRVS-25-90-P

č. dílu: 1845716

★ doporučené výrobky

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	25
úhel tlumení	0.5 deg
úhel kyvu	0 ... 90 deg
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
provozní režim	dvojčinný
konstrukce	kyvné křídlo
snímání polohy	pro čidla
varianty	hřídel s perem
provozní tlak v Mpa	0.2 ... 0.8 MPa
provozní tlak	2 ... 8 bar
max. frekvence kyvu při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	3 Hz
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F1a
třída čistoty prostředí	třída ISO 6
okolní teplota	0 ... 60 °C
max. osová síla	40 N
max. radiální síla	60 N
teoretický točivý moment při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	5 Nm
přípustný moment setrvačnosti	0.012 kgm ²
hmotnost výrobku	502 g
typ upevnění	vnitřním závitem
připojení pneumatiky	M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hřídele pohonu	poniklovaná ocel
materiál těsnění	TPE-U(PU)
materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku, lakovaný