

# proporcionální redukční ventil VPPX-12L-L-1-G12-0L10H-S1

č. dílu: 2448444

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost přívodu tlaku	12 mm
jmenovitá světlost odvětrání	12 mm
typ ovládání	elektrický
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
konstrukce	nepřímo řízený membránový redukční ventil
odolnost zkratu	pro všechna elektrická připojení
bezpečnostní pokyny	bezpečná poloha VPPX
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
typ řízení	nepřímo řízené
funkce ventilu	trojcestný proporcionální redukční ventil
druh zobrazení	LED
rozsah řízeného tlaku	0.1 ... 10 bar
vstupní tlak 1	0 ... 11 bar
max. tlaková hystereze	0.05 bar
normální jmenovitý průtok	7,000 l/min
rozsah provozního napětí DC	21.6 ... 26.4 V
max. příkon	500 mA
spínací cyklus	100 %
max. elektrický příkon	12 W
zbytkové zvlnění	10 %
rozsah signálu analogového výstupu	0 - 10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA
rozsah signálu analogového vstupu	0 - 10 V 4 - 20 mA 0 - 20 mA
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
povolení	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
značka KC	KC-EMV
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
certifikát vydavatele	UL E322346
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	10 ... 50 °C
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	2,050 g
koeficient pro teplotu	0,04 %/K

parametr	hodnota
opakovatelná přesnost FS (z celého rozsahu)	0.5 %
opakovatelná přesnost $v \pm$ % z celkového rozsahu (FS)	0.5 %FS
elektrické připojení	8 pinů M12 konektor
typ upevnění	průchozí dírou příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky 1	G1/2
připojení pneumatiky 2	G1/2
připojení pneumatiky 3	G1/2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření eloxovaný