


čelní jednotka ERMH-8-E17-15

č. dílu: 3383157
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	8
konstrukce	elektromechanický otočný modul
montážní poloha	libovol.
úhel kyvu	nekoneč.
převodový poměr	30:1
jmenovitý krouticí moment	0.75 Nm
opakovatelná přesnost	±0,01 °
max. osová síla	200 N
hmotnost výrobku	1,075 g
spínací cyklus	100 %
jmenovitý proud motoru	0.31 A
druh motoru	servomotor
max. otáčky na výstupu	200 1/min
jmenovité napájecí napětí AC	230 V
jmenovitý výkon motoru	9.2 W
špičkový proud	0.61 A
max. statický klopný moment	15 Nm
špičkový krouticí moment	1.8 Nm
přípustný moment setrvačnosti zátěže	0.0026 kgm ²
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	0 ... 40 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS