

vakuová přísavka ESS-60-SS

č. dílu: 189316

FESTO

snadno vyměnitelná,



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| min. poloměr výrobku R | 350 mm |
| jmenovitá světlost | 6 mm |
| průměr přísavky | 60 mm |
| objem přísavky | 3.953 cm ³ |
| umístění připojení | nahore |
| montážní poloha | libovol. |
| přířazení držáku přísavky | velikost 5 |
| tvar přísavky | kulatý plochý tvar |
| provozní tlak v Mpa | -95 ... 0 kPa |
| provozní tlak | -0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi |
| jmenovitý provozní tlak | -70 kPa -0.7 bar |
| jmenovitý provozní tlak (psi) | -10.15 psi |
| provozní médium | atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| bezpečnost vzhledem k potravinám | viz rozšířené informace o materiálu |
| okolní teplota | -30 ... 180 °C |
| přídržná síla při jmenovitém provozním tlaku | 166.1 N |
| příčná síla při jmenovitém provozním tlaku | 85 N |
| hmotnost výrobku | 49 g |
| typ upevnění | prostřednictvím připojení vakua |
| připojení vakua | M10 |
| barva | průsvitn. |
| tvrdost Shore | 50 +/- 5 |
| materiál šroubovacích čepů | poniklovaná tvárná hliníková slitina poniklovaná ocel pozinkovaná a pochromovaná ocel |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál přísavky | VMQ (silikon) |