



válec s vedením DFM-10-15-P-A-GF

č. dílu: 4154770

FESTO

s integrovaným vedením.



katalogový list

parametr	hodnota
vzdálenost těžiště zátěže od pohybové desky	10 mm
zdvih	15 mm
průměr pístu	10 mm
provozní režim pohonné jednotky	posuvová deska
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
vedení	kluzné vedení
konstrukce	vedení
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak v Mpa	0.15 ... 0.8 MPa
provozní tlak	1.5 ... 8 bar
max. rychlost	1.7 m/s
provozní režim	dvojitý
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
energie nárazu v koncových polohách	0.035 Nm
max. přípustné zatížení momentem Mx v závislosti na zdvíhu	0.039 Nm
max. užitečná zátěž v závislosti na zdvíhu při definované vzdálenosti xs	2.4 N
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod	40 N
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	47 N
vůle v pootočení	0.1 deg
pohybující se hmotnost	18.5 g
hmotnost výrobku	53.5 g
připojení pneumatiky	M3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál těsnění	NBR
materiál dynamických těsnění	HNBR
materiál koncové desky	tvárná slitina hliníku, eloxováno
materiál vodicí tyče	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál tělesa	tvárná slitina hliníku, eloxováno
materiál pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel