

# kabel pro motor NEBM-H6G4-E-5-Q13N-LE4

č. dílu: 5219198

★ doporučené výrobky

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
označení kabelů	bez nosiče štítků
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	připojovací obrazec H6, kódováno pro motory
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	4
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	4
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
elektrické připojení 2, technika připojení	volné konce
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	4
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	4
rozsah provozního napětí DC	0 ... 300 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 300 V
zatížitelnost proudem při 40°C	9.5 A
napěťová pevnost	2 kV
délka kabelu	5 m
vlastnost vedení	Suitable for energy chains
podmínky pro zkoušky vedení	podmínky zkoušek na vyžádání
poloměr ohybu, pevný přívod kabelu	≥ 55 mm
poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu	≥ 55 mm
průměr kabelu	7.3 mm
struktura kabelu	4x0,79
jmenovitý průřez vodiče	0.79 mm <sup>2</sup>
jmenovitý průřez vodičem (AWG)	AWG18
konce vodičů	dutinka pro vodič
stupeň krytí	IP20
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-25 ... 90 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-25 ... 90 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	PVC
barevný plášť kabelu	černý
materiál tělesa	PA
barva tělesa	bílý
materiál izolačního pouzdra	PVC