



paralelní chlapadlo HGPP-25-A-G2

č. dílu: 525663

FESTO

přesné, pro snímání poloh prostřednictvím Halova čidla nebo indukčních čidel. S pojistěním síly při sevření ...-G2.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	25
zdvih na čelist chapadla	10 mm
max. přesnost výměny	0,1 mm
opakovatelná přesnost, chapadla	<= 0,02 mm
počet prstů chapadla	2
druh provozu	pneumatický
provozní režim	dvojčinný
funkce chapadla	paralelní
zabezpečení síly úchopu	při zavírání
konstrukce	ozubený hřeben/pastorek
snímání polohy	pro Halovo čidlo pro indukční čidla
provozní tlak	5 ... 8 bar
max. pracovní frekvence chapadla	4 Hz
max. čas na rozevření při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	105 ms
max. čas na sevření při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	90 ms
max. hmotnost každého vnějšího palce	250 g
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	5 ... 60 °C
max. síla na čelist chapadla Fz, statická	380 N
max. moment na čelistech chapadla Mx, statický	21 Nm
max. moment na čelistech chapadla My, statický	21 Nm
max. moment na čelistech chapadla Mz, statický	21 Nm
hmotnost výrobku	898 g
typ upevnění	vnitřním závitem
připojení pneumatiky	M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytky	POM
materiál tělesa	tvárná hliníková slitina, tvrdě eloxovaná
materiál čelistí chapadla	tvárná slitina hliníku, poniklováno