

ejektor VN-05-L-T2-PI2-VI2-RI2

č. dílu: 526116

FESTO

Standardní, velký průtok sání, šířka 10 mm, tvar T s vnitřním závitem.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|--|
| jmenovitá světlost, Lavalova dýza | 0.45 mm |
| rozměr rastru | 10 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| charakteristika ejektoru | vysoký sací průtok. standard |
| konstrukce | tvar T |
| provozní tlak pro max. hodnotu sání | 5 bar |
| provozní tlak | 1 ... 8 bar |
| jmenovitý provozní tlak | 6 bar |
| max. sání vzhledem k atmosféře | 15.7 l/min |
| doba náběhu tlaku při jmenovitém provozním tlaku | 1.7 s |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem není možný |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| teplota média | 0 ... 60 °C |
| okolní teplota | 0 ... 60 °C |
| max. utahovací moment | 0.5 Nm |
| hmotnost výrobku | 13 g |
| typ upevnění | průchozí dírou příslušenstvím |
| připojení pneumatiky 1 | M5 |
| připojení pneumatiky 3 | M5 |
| připojení vakua | M5 |
| materiál připojovacího závitu | eloxovaný tvárný hliník |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál trysky | POM |
| materiál tělesa | zesílený POM |
| materiál výstupní trysky | hliník legovaný pro tváření |