

ejektor

VN-10-L-T4-PQ2-VA5-RQ3

č. dílu: 526163

FESTO

Standardní, velký průtok sání, šířka 18 mm, tvar T s nástrčným připojením. Připojení vakua vnějším závitem.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost, Lavalova dýza	0.95 mm
rozměr rastru	18 mm
montážní poloha	libovol.
charakteristika ejektoru	vysoký sací průtok. standard
konstrukce	tvar T
provozní tlak pro max. hodnotu sání	4 bar
provozní tlak	1 ... 8 bar
jmenovitý provozní tlak	6 bar
max. sání vzhledem k atmosféře	62.7 l/min
doba náběhu tlaku při jmenovitém provozním tlaku	0.46 s
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	0 ... 60 °C
okolní teplota	0 ... 60 °C
max. utahovací moment	0.5 Nm
hmotnost výrobku	33 g
typ upevnění	průchozí dírou příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	QS-6
připojení pneumatiky 3	QS-8
připojení vakua	G1/4
materiál připojovacího závitu	hliník legovaný pro tváření
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál trysky	POM
materiál tělesa	zesílený POM
materiál výstupní trysky	hliník legovaný pro tváření
materiál šroubení	mosaz poniklováno