


servomotor MTR-AC-100-5S-GB

č. dílu: 526738

FESTO

s převodovkou a brzdou.



katalogový list

parametr	hodnota
torzní vůle	≤ 0.05 deg
druh převodovky	planetová převodovka
Gear unit ratio	4:1
čidlo polohy rotoru	resolvér
sledování teploty	PTC - odpor
jmenovitě otáčky převodovky při časovém vytížení 100% (ED)	575 1/min
jmenovitě otáčky pohonu při časovém vytížení 100% (ED)	387 1/min
max. otáčky	4,550 1/min
jmenovitě otáčky	3,600 1/min
provozní napětí DC pro brzdu	24 V
trvalý klidový proud	8.43 A
stupeň krytí izolace	F
spotřeba energie brzdy	13 W
konstanta motoru	1.49 Nm/A
jmenovitý výkon motoru	2,396 W
jmenovité napětí DC	560 V
jmenovitý proud motoru	4.3 A
špičkový proud	16 A
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	max. 90 %
stupeň krytí	IP54
okolní teplota	-40 ... 40 °C
povolení	c UL us - Recognized (OL)
celkový moment setrvačnosti při odpojení napájení	118.04 kgcm ²
krouticí moment pohonné jednotky	25 Nm
účinnost převodovky	0.98
přidržený moment brzdy	6 Nm
moment setrvačnosti na brzdě	0.54 kgcm ²
moment setrvačnosti na pohonu	0.6 kgcm ²
moment setrvačnosti na rotoru	6.8 kgcm ²
jmenovitý krouticí moment	6.36 Nm
špičkový krouticí moment	23 Nm
krouticí moment v klidovém stavu	12.53 Nm
tuhost v krutu	≤ 4.5 Nm/arc
přípustné axiální zatížení hřídele	9,000 N
přípustné radiální zatížení hřídele	4,000 N
hmotnost výrobku	14,000 g
technika připojení elektrické části	konektor