


jemný filtr MS6-LFM

č. dílu: 527670

FESTO

pro montáž do baterie, se závitem G



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
řada	MS
velikost	6
konstrukce	filtr z vláken
stupeň filtrace	0.01 ... 1 µm
odpouštění kondenzátu	plně automatický ručně otočný poloautomatický
provozní tlak	0 ... 20 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] inertní plyny
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:7:2] stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
ochrana nádoby	ochranný koš z plastu integrováno jako kovová nádoba
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
ukazatel diferenciálního tlaku	optická indikace s čidlem tlaku
povolení	c UL us - Recognized (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX)
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK EX
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
kategorie ATEX pro plyny	II 2G
ATEX kategorie pro prach	II 2D
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex h IIC T6 Gb X
Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu	Ex h IIIC T60°C Db X
Ex - teplota okolí	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
montážní poloha	svisle +/- 5°
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál filtru	borsilikátové vlákno
materiál těsnění	NBR
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS