


nástavba s koncovými spínači DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

č. dílu: 534475

FESTO

pro kyvné pohony s montážním rozhraním dle VDI/VDE 3845.



katalogový list

parametr	hodnota
přípustný průměr kabelu	7 ... 13 mm
podle normy	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
konstrukční tvar	kruhový
montážní poloha	libovol.
odolnost zkratu	pulzující
funkce spínaného prvku	spínač
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
princip měření	indukční
indikace polohy sepnutí	ano
rozsah provozního napětí DC	10 ... 30 V
vlastní příkon proudu při provozním napětí	0 ... 100 mA
izolační napětí	50 V
max. výstupní proud	100 mA
spínaný výstup	PNP
napěťová pevnost	0.5 kV
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP67
okolní teplota	-20 ... 70 °C
elektrické připojení	šroubovací svorka
šroubení pro kabel	M20x1,5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál krytu tělesa	PC
materiál patice tělesa	ABS+PC
materiál konzoly	ABS+PC