


spojovací vedení NEBV-B2W3-K-0.6-N-M12W3

č. dílu: 3579464

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
povolení	c CSA us (OL)
označení kabelů	bez nosiče štítků
hmotnost výrobku	100 g
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	úhlové
elektrické připojení 1, technika připojení	připojovací obrazec podle průmyslového standardu 11 mm, tvar B
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	3
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	3
elektrické připojení 1, druh upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M3
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, tvar	kruhový
elektrické připojení 2, druh připojení	konektor
elektrické připojení 2, výstup kabelu	úhlové
elektrické připojení 2, technika připojení	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	5
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	3
elektrické připojení 2, druh upevnění	aretace šroubem se šestihranem OK13
rozsah provozního napětí DC	0 ... 110 V
jmenovité provozní napětí DC	110 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 110 V
jmenovité napájecí napětí AC	110 V
zatížitelnost proudem při 40°C	1 A
napěťová pevnost	1.5 kV
připojení ochranného vodiče	k dispozici
délka kabelu	0.6 m
vlastnost vedení	standard
podmínky pro zkoušky vedení	podmínky zkoušek na vyžádání
průměr kabelu	5.9 mm
tolerance průměru kabelu	± 0,3 mm
struktura kabelu	3x0,75
stupeň krytí	IP67
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-25 ... 80 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-25 ... 80 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
upozornění k materiálům	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
barevný plášť kabelu	šedá

parametr	hodnota
materiál tělesa	TPE-U(PUR)
barva tělesa	černý
materiál převlečné matice	zinkový tlakový odlitek poniklováno
materiál izolačního pouzdra	PP