

čidlo SMEO-4U-K-LED-24



č. dílu: 36198

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

s jazýčkovým relé a světelnou diodou, bez upevňovací sady.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	kruhový
povolení	RCM Mark
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
princip měření	jazýčkové relé
okolní teplota	-20 ... 60 °C
opakovatelná přesnost	0.2 mm
spínaný výstup	s kontaktem, bipolární
funkce spínaného prvku	spínač
doba sepnutí	≤ 0.5 ms
vypínací čas	0.03 ms
max. spínací frekvence	800 Hz
max. výstupní proud	500 mA
max. spínaný výkon DC	10 W
indukční ochranné zapojení	vhodné pro cívky MZ, MY, ME
odolnost zkratu	ne
rozsah provozního napětí DC	12 ... 27 V
zbytkové zvlnění	10 %
ochrana proti přepólování	ne
elektrické připojení 1, druh připojení	kabel
elektrické připojení 1, technika připojení	volné konce
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	3
směr výstupu připojení	podélně
délka kabelu	2.5 m
barevný plášť kabelu	šedá
materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
typ upevnění	příslušenstvím
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	70 g
materiál tělesa	PET
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 60 °C
stupeň krytí	IP67
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L