



spínací ventil MS12-EM-G

č. dílu: 541495

FESTO

Ruční, pro přívod tlaku do pneumatických zařízení a jejich odvětrání.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	pístové šoupě
typ ovládání	ruční
funkce odvětrání	nelze škrtit
typ řízení	přímo
funkce ventilu	3/2 impulsní
provozní tlak	0 ... 20 bar
normální jmenovitý průtok	25,000 ... 32,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [:-::-]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
montážní poloha	libovol.
směr proudění	nelze obrátit
hmotnost výrobku	3,900 g
připojení pneumatiky 1	bateriový modul
připojení pneumatiky 2	bateriový modul
připojení pneumatiky 3	G1
napájení řídicím tlakem	vnitřní
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek