


# zásuvka pro připojení zdroje NECU-G78G4-C2

č. dílu: 543108

FESTO

pro modulární elektrický terminál CPX.



## katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 61984
povolení	c CSA us (OL)
hmotnost výrobku	58.7 g
elektrické připojení 1	přímá zásuvka, 7/8", 4 piny
kódování konektoru	ODVA AutoSIG
elektrické připojení 2	šroubovací svorka
rozsah provozního napětí DC	0 ... 250 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 250 V
zatížitelnost proudem při 40°C	10 A
napěťová pevnost	2.5 kV
přípustný průměr kabelu	6 ... 12 mm
průřez přívodu	≤ 1.5 mm <sup>2</sup>
stupeň krytí	IP67
okolní teplota	-25 ... 80 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál tělesa	PA
barva tělesa	černý
materiál převlečné matice	tlakový odlitek z poniklovaného zinku
materiál těsnění	FPM NBR
materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi, pozlaceno