

# ejektor

## VN-10-H-T4-PQ2-VA5-RQ3

č. dílu: 526153

FESTO

Standardní, hluboký podtlak, šířka 18 mm, tvar T s nástrčným připojením. Připojení vakua vnějším závitem.



### katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost, Lavalova dýza	0.95 mm
rozměr rastru	18 mm
montážní poloha	libovol.
charakteristika ejektoru	vyšší vakuum standard
konstrukce	tvar T
provozní tlak pro max. hodnotu sání	3.1 bar
provozní tlak	1 ... 8 bar
provozní tlak pro max. vakuum	4.5 bar
max. vakuum	89 %
jmenovitý provozní tlak	6 bar
max. sání vzhledem k atmosféře	25 l/min
doba náběhu tlaku při jmenovitém provozním tlaku	1.1 s
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	0 ... 60 °C
okolní teplota	0 ... 60 °C
max. utahovací moment	0.5 Nm
hmotnost výrobku	33 g
typ upevnění	průchozí dírou příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	QS-6
připojení pneumatiky 3	QS-8
připojení vakua	G1/4
materiál připojovacího závitu	hliník legovaný pro tváření
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál trysky	POM
materiál tělesa	zesílený POM
materiál výstupní trysky	hliník legovaný pro tváření
materiál šroubení	mosaz poniklováno