


analogový modul CPX-2AA-U-I

č. dílu: 526170

FESTO

pro modulární elektrický terminál CPX, 2 výstupy.



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	(vč. řadové prop. desky a techniky připojení) 50 mm x 107 mm x 50 mm
hmotnost výrobku	49 g
okolní teplota	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	v závislosti na připojovacím bloku
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi (v zabudovaném stavu)
max. délka vedení	30 m stíněno
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	zesílený PA PC
zobrazení LED	1 souhrnná diagnostika
diagnostika	přerušení vodiče, každý kanál porušení mezních hodnot, každý kanál zkrat výstupního signálu, každý kanál zkrat na napájení pohonů chyba parametrizace podpětí na výstupech
počet výstupů	2
parametrizace	formát dat chování při poruše (failsafe), každý kanál vynucení, každý kanál sledování mezí / kanál klidový režim na každý kanál vyhlazení měřené hodnoty rozsah signálu, kanál chování po zkratu sledování přerušení vodiče / kanál
čas vnitřního cyklu	4 ms
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon energie při provozním napětí	Typ. 100 mA
formát dat	12 bitů + znaménko lze odstupňovat po 15 bitech
opakovatelná přesnost	0,05 % při 25 °C
základní chybová hranice při 25 °C	±0,5 %
chybová provozní hranice ve vztahu k teplotě okolí	±0,6 %
druh čidla	0 - 10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA
oddělení potenciálů mezi kanály	ne
oddělení potenciálů - vnitřní sběrnice	ano, bez použití vnitřního napájení čidel
pojistka (zkrat)	vnitřní elektronická pojistka