


obslužné zařízení FED-301

č. dílu: 543438
výběhový výrobek

FESTO

Jednotka pro zobrazení a ovládání pro připojení na PLC s grafickým displejem LCD.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
hloubka montáže	61 mm
výška	109 mm
délka	149 mm
max. tloušťka panelu	5 mm
paměť pro uživatele	512 kByte
hodiny reálného času	ano
seznam událostí	256
paměť pro recepty	32 kByte
alarmy	1,024
odchylka hodin reálného času	130 s/měsíc
počet barev	černá/bílá
počet systémových LED	4
zobrazení	monochromatický LCD
schopnost zobrazit	Touchscreen
velikost zobrazení	3,8"
zálohovací baterie	3 V / 270 mA Lithium
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
rozlišení displeje	1/4 VGA, 320x240 Pixel
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon při jmenovitém provozním napětí	0,4 A
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	5 - 85 % nekondenzující
stupeň krytí	IP65 z čelní strany, IP20 zezadu
okolní teplota	0 ... 50 °C
povolení	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
hmotnost výrobku	1,000 g
rozhraní AUX	Sub-D 9 pinů zásuvka
PC rozhraní	RS232 Sub-D 15 pinů konektor
programovací rozhraní	9,6 - 38,4 kBd
PLC rozhraní	RS232 Sub-D 15 pinů konektor
sběrnice	volitelně, 10 MBd
typ upevnění	montáž do panelu
programovací software	FED Designer 6.06 nebo vyšší