

motorová jednotka MTR-DCI-52

č. dílu: 533748
výběhový výrobek

FESTO



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

| parametr | hodnota |
|------------------------------------|--|
| režim provozu automatu | silový koncový stupeň PWM-MOSFET |
| druh převodovky | planetová převodovka |
| čidlo polohy rotoru | inkrementální enkodér |
| princip odměřování polohy rotoru | optický |
| ochranná funkce | sledování I_{ct} sledování teploty sledování protékajícího proudu zjištění výpadku napětí sledování odchylky softvérové koncové spínače |
| sledování teploty | křemíkové čidlo absolutní teploty vypnutí při překročení teploty |
| max. otáčky | 3,000 1/min |
| jmenovité otáčky | 3,000 1/min |
| stupeň krytí izolace | F |
| jmenovitý výkon motoru | 122.4 W |
| jmenovité napětí DC | 24 V |
| jmenovitý proud motoru | 5 A |
| sběrnice pro parametry | RS232 (9600 Baud) |
| špičkový proud | 7.7 A |
| přípustné výkyvy napětí | +/- 10 % |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU-EMC |
| třída odolnosti korozi KBK | 0 - bez nároků na odolnost korozi |
| skladovací teplota | -25 ... 60 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % nekondenzující |
| stupeň krytí | IP54 |
| okolní teplota | 0 ... 50 °C |
| povolení | C-Tick |
| typ upevnění | dle volby: našroubovatelný sevřeno |
| upozornění k materiálu | obsahuje látky LABS |