

motorová jednotka MTR-DCI-62

č. dílu: 533754

FESTO



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
režim provozu automatu	silový koncový stupeň PWM-MOSFET
druh převodovky	planetová převodovka
čidlo polohy rotoru	inkrementální enkodér
princip odměřování polohy rotoru	optický
ochranná funkce	sledování I_{ct} sledování teploty sledování protékajícího proudu zjištění výpadku napětí sledování odchylky softvérové koncové spínače
sledování teploty	křemíkové čidlo absolutní teploty vypnutí při překročení teploty
max. otáčky	3,400 1/min
jmenovité otáčky	3,400 1/min
stupeň krytí izolace	F
jmenovitý výkon motoru	316.8 W
jmenovité napětí DC	48 V
jmenovitý proud motoru	6.19 A
sběrnice pro parametry	RS232 (9600 Baud)
špičkový proud	20 A
přípustné výkyvy napětí	-10 % / +5 %
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti korozi KBK	0
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 % nekondenzující
stupeň krytí	IP54
okolní teplota	0 ... 50 °C
povolání	C-Tick
typ upevnění	dle volby: našroubovatelný sevřeno
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS