


kulový kohout VAPB-2 1/2-F-25-F07

č. dílu: 534310

FESTO

z mosazi, jmenovitá světlost 2 1/2", horní příruba F0507, PN25



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný kulový kohout
typ ovládání	mechanick.
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	Rp2 1/2
indikace polohy sepnutí	směr drážky = směr průtoku
připojovací obrazec příruby	F07
jmenovitá světlost DN	63
směr proudění	reversibilní
jmenovitý tlak pro armaturu	25
odtrhový moment při tlakové diferenci jmenovitého tlaku armatury PN	45 Nm
rozjezdový moment při tlakové diferenci 1 MPa (10 barů, 145 psi)	33 Nm
podle normy	ISO 5211
médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:~:] inertní plyny voda neutrální kapaliny
teplota média	-20 ... 150 °C
průtok Kv	535 m ³ /h
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
materiál tělesa	mosaz poniklováno
informace o materiálu tělesa	2.0402 CW617N
materiál těsnění	HNBR PTFE
materiál koule	mosaz tvrdě chromováno
informace o materiálu koule	2.0402 CW617N
materiál hřídele	mosaz
informace o materiálu hřídele	2.0401 CW614N
hmotnost výrobku	3,100 g
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi