


# čidlo SME-10M-ZS-24V-E-2,5-Q-OE

č. dílu: 551370

FESTO

určeno do kulaté drážky.



## katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	pro kruhovou drážku
odpovídá normě	EN 60947-5-2
povolení	RCM Mark
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
zvláštní vlastnosti	odoln. oleji
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS prosté halogenů
návod k použití	Pomoc / pohony-čidla-přehled "vhodné čidlo pro pohon"
měřená veličina	poloha
princip měření	jazyčkové relé
okolní teplota	-40 ... 70 °C
opakovatelná přesnost	0.2 mm
spínaný výstup	s kontaktem, bipolární
funkce spínaného prvku	spínač
doba sepnutí	≤ 1.2 ms
vypínací čas	≤ 1 ms
max. spínací frekvence	50 Hz
max. výstupní proud	100 mA
max. výstupní proud v upevňovacích sadách	50 mA
max. spínaný výkon DC	3 VA 3 W
max. spínací výkon DC v upevňovacích sadách	1.5 W
max. spínací výkon AC v upevňovacích sadách	1.5 VA
pokles napětí	≤ 4.5 V
odolnost zkratu	ne
odolnost přetížení	není k dispozici
provozní napětí DC	24 V
rozsah provozního napětí AC	5 ... 30 V
rozsah provozního napětí DC	5 ... 30 V
ochrana proti přepólování	bipolárn.
elektrické připojení 1, druh připojení	kabel
elektrické připojení 1, technika připojení	volné konce
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	2
směr výstupu připojení	příčná
podmínky pro zkoušky vedení	odolnost střídavému ohybu podle normy Festo, podmínky zkoušky na vyžádání podmínky zkoušek na vyžádání torzní tuhost: > 300 000 cyklů, ±270°/0,1 m Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 28 mm
délka kabelu	2.5 m
vlastnost vedení	Suitable for energy chains/robot applications

parametr	hodnota
materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
typ upevnění	pevně příšroubov. s možností nasazení do drážky shora
max. utahovací moment	0.4 Nm
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	14.6 g
materiál tělesa	zesílený PA vysoce legovaná nerezová ocel
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP68
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L