


převodovky EMGA-120-P-G5-SAS-100

č. dílu: 552197

★ doporučené výrobky

vhodné pro servomotory

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost příruby převodovky	120 mm
velikost příruby motoru	100 mm
torzní vůle	0.12 deg
druh převodovky	planetová převodovka
převodový poměr	5:1
max. otáčky na vstupu	6,500 1/min
provozní teplota převodovky	-25 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP54
trvalý krouticí moment na výstupu	195 Nm
moment setrvačnosti na pohonu	1.53 kgcm ²
max. točivý hnací moment	312 Nm
max. účinnost	98 %
tuhost v krutu	12 Nm/arcmin
hmotnost výrobku	6,000 g
rozhraní převodovky na výstupní straně	120G
rozhraní převodovky na vstupní straně	100A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS