

kompaktní válec ADNGF-1 5/8"-1"-P-A

č. dílu: 557245

FESTO

podle ISO 21287, s kluzným vedením, s pístnicí pojištěnou proti pootočení vodicí tyčí a pohybovou deskou.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	1 "
průměr pístu	1 5/8"
podle normy	ISO 21287
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
konstrukce	píst pístnice profilová trubka
snímání polohy	pro čidla
pojištění proti pootočení/vedení	vodicí tyč s posuvovou deskou
provozní tlak v Mpa	0.1 ... 1 MPa
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-4 ... 176 °F
energie nárazu v koncových polohách	0.516 ft-lbf
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod	154.219 lbf
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	169.506 lbf
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	5.806 oz
přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	1.593 oz
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	15.222 oz
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	0.602 oz
typ upevnění	průchozí dírou vnitřním závitem příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky	1/8 NPT
materiál spojovacího šroubu	ocel
materiál krytu	tvárná slitina hliníku, eloxováno
materiál těsnění	NBR
materiál dynamických těsnění	TPE-U(PU)
materiál koncové desky	tvárná slitina hliníku, eloxováno
materiál pístnice	vysoce legovaná ocel
materiál trubky válce	tvárná hliníková slitina, hladce eloxováno