


ventil s pomalým náběhem tlaku VABF-S6-1-P5A4

č. dílu: 557297

FESTO



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
odolnost kmitům	zkouška použití v dopravě se stupněm 2 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
odolnost nárazu	nárazový test stupně 2 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27
podle normy	ISO 5599-2
typ ovládání	elektrický
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
pomocné ruční ovládání	s aretací se samočinným návratem po vypnutí elektrického signálu
konstrukce	pístové šoupě
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
typ řízení	nepřímo řízené
napájení řídicím tlakem	vnitřní
směr proudění	nelze obrátit
funkce ventilu	funkce pomalého náběhu tlaku
upozornění k nucené dynamizaci	frekvence spínání nejméně 1/měsíc
provozní tlak	2 ... 12 bar
předvolené nastavení přepínacího tlaku	4 bar
normální jmenovitý průtok přívodu tlaku	3,000 l/min
normální jmenovitý průtok odvětrání	3,300 l/min
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
stupeň krytí	IP65 NEMA 4
okolní teplota	-5 ... 50 °C
elektrické připojení	konektor čtyřhranný tvar podle EN 175301-803 tvar C
typ upevnění	na připojovací desce
připojení pomocného řídicího tlaku 12/14	připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-2
připojení pneumatiky 1	připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-2
připojení pneumatiky 2	připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-2
připojení pneumatiky 3	připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-2
připojení pneumatiky 4	připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-2
připojení pneumatiky 5	připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu těsnění	HNBR NBR
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu šroubů	ocel pozinkováno