


# válce dle norem DSNU-25-500-PPS-A

č. dílu: 559294

FESTO

se samočinně nastavitelným pneumatickým tlumením v koncových polohách.



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	500 mm
průměr pístu	25 mm
závit na pístnici	M10x1,25
tlumení	PPS:samočinně nastavitelné pneumatické tlumení koncových poloh
montážní poloha	libovol.
odpovídá normě	CETOP RP 52 P ISO 6432
konec pístnice	vnější závit
konstrukce	píst pístnice trubka válce
snímání polohy	pro čidla
varianty	jednostranná pístnice
provozní tlak v Mpa	0.1 ... 1 MPa
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
třída čistoty prostředí	třída ISO 6
okolní teplota	-20 ... 80 °C
energie nárazu v koncových polohách	0.3 J
délka tlumení	17 mm
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod	247.4 N
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	294.5 N
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	71 g
přírůstek pohybující se hmotností na 10 mm zdvihu	6 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	238 g
přírůstek hmotností na 10 mm zdvihu	11 g
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	hliník legovaný pro tváření bezbarvé eloxování
materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
materiál pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál trubky válce	vysoce legovaná nerezová ocel