


paralelní chapadlo HGPT-16-A-B-F

č. dílu: 560195

FESTO

robustní. Varianta s velkou silou.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	16
zdvih na čelist chapadla	1.5 mm
max. přesnost výměny	≤ 0.2 mm
max. úhlová vůle čelistí chapadla ax, ay	≤ 0.1 deg
max. vůle čelistí chapadla Sz	≤ 0.02 mm
rotační symetrie	≤ 0.2 mm
opakovatelná přesnost, chapadla	≤ 0.03 mm
počet prstů chapadla	2
druh provozu	pneumatický
montážní poloha	libovol.
provozní režim	dvojčinný
funkce chapadla	paralelní
zabezpečení síly úchopu	bez
konstrukce	nakloněná rovina nuceně vedený průběh pohybu
snímání polohy	pro čidla
celková síla úchopu při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), rozevření	216 N
celková síla úchopu při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), sevření	192 N
provozní tlak	3 ... 8 bar
provozní tlak ochranného přívodu vzduchu	0 ... 0.5 bar
max. pracovní frekvence chapadla	≤ 3 Hz
max. čas na rozevření při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	8 ms
max. čas na sevření při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	10 ms
max. hmotnost každého vnějšího palce	40 g
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	5 ... 60 °C
celková síla úchopu při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), rozevření	108 N
celková síla úchopu při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), sevření	96 N
moment setrvačnosti	0.141 kgcm ²
max. síla na čelist chapadla Fz, statická	200 N
max. moment na čelistech chapadla Mx, statický	10 Nm
max. moment na čelistech chapadla My, statický	12 Nm
max. moment na čelistech chapadla Mz, statický	6 Nm
interval pro mazání prvků vedení	5 Mio SP
hmotnost výrobku	85 g
typ upevnění	vnitřní závit a středící dutinka průchozí dírou a středící dutinkou průchozí dírou a lícovaným kolíkem s vnitřním závitem a lícovaným kolíkem dle volby:

parametr	hodnota
pneumatické připojení ochranného přetlaku	M3
připojení pneumatiky	M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytky	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál tělesa	eloxovaný hliník
materiál čelistí chapadla	ocel, tvrzená