



# elektrický válec EPCC-BS-25-75-2P-A

č. dílu: 5428807

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	25
zdvih	75 mm
rezerva zdvihu	0 mm
závit na pístnici	M6
zpětná vůle	100 μm
průměr vřetene	6 mm
stoupání vřetene	2 mm/U
max. úhel pootočení pístnice +/-	1 deg
montážní poloha	libovol.
konec pístnice	vnější závit
druh motoru	krokový motor servomotor
snímání polohy	pro čidla
konstrukce	elektrický válec s kuličkovým vřetenem
druh vřetena	kuličkové vřeteno
pojištění proti pootočení/vedení	s kluzným vedením
max. zrychlení	5 m/s <sup>2</sup>
max. rychlost	0.133 m/s
opakovatelná přesnost	±0,02 mm
spínací cyklus	100 %
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
klasifikace RSBP podle CD-0033	F1a
třída čistoty prostředí	třída ISO 9
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 % nekondenzující
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	0 ... 60 °C
energie nárazu v koncových polohách	0.0012 J
max. moment M <sub>x</sub>	0 Nm
max. moment M <sub>y</sub>	0.6 Nm
max. moment M <sub>z</sub>	0.6 Nm
max. radiální síla na hnací hřídeli	30 N
max. posuvová síla F <sub>x</sub>	75 N
směrná hodnota užitečné zátěže, vodorovné	12 kg
směrná hodnota užitečné zátěže, svislé	6 kg
moment setrvačnosti J <sub>H</sub> na metr zdvihu	0.0056 kgcm <sup>2</sup>
moment setrvačnosti J <sub>L</sub> na kg užitečné zátěže	0.001 kgcm <sup>2</sup>
moment setrvačnosti J <sub>O</sub>	0.0009 kgcm <sup>2</sup>
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	53 g
přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	2.6 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	132 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	13 g
typ upevnění	příslušenstvím

parametr	hodnota
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvářeni hladce eloxováno
materiál pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál matice vřetena	ocel
materiál vřetena	ocel pro válcovaná ložiska