

parametr	hodnota
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	442 g
elektrické připojení	Plug-in podle ISO 5599-2
typ upevnění	na připojovací desce
připojení pomocného řídicího tlaku 12/14	připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-2
připojení odvětrání řídicího tlaku 82/84	dle volby: podle norma není sveden sveden.
připojení pneumatiky 1	připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-2
připojení pneumatiky 2	připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-2
připojení pneumatiky 3	připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-2
připojení pneumatiky 4	připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-2
připojení pneumatiky 5	připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	FPM HNBR NBR
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek PA
materiál šroubů	ocel, pozink.