



elektromagnetický ventil

VSVA-B-M52-MZD-D1-1R5L

č. dílu: 561373

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| funkce ventilu | 5/2 monostabilní |
| typ ovládní | elektrický |
| stavební šířka | 42 mm |
| normální jmenovitý průtok | 1,300 l/min |
| provozní tlak v Mpa | -0.09 ... 1.6 MPa |
| provozní tlak | -0.9 ... 16 bar |
| konstrukce | pístové šoupě |
| typ návratu do původní polohy | mechanická pružina |
| povolení | c UL us - Recognized (OL) |
| stupeň krytí | IP65 NEMA 4 |
| jmenovitá světlost | 11 mm |
| rozměr rastru | 43 mm |
| funkce odvětrání | lze škrtit přes desku se škrcením přes samostatnou připojovací desku |
| princip těsnění | měkký |
| montážní poloha | libovol. |
| odpovídá normě | ISO 5599-1 |
| pomocné ruční ovládní | s aretací tlačítkem |
| typ řízení | nepřímo řízené |
| napájení řídicím tlakem | vně |
| směr proudění | libovol. |
| krytí | pozitivní krytí |
| indikace stavu signálu | LED |
| řídící tlak [Mpa] | 0.3 ... 1 MPa |
| řídící tlak | 3 ... 10 bar |
| průtok ventilem | 2,000 l/min |
| průtok ventilem na samostatné připojovací desce | 1,400 l/min |
| průtok ventilem v řadovém uspořádání | 1,300 l/min |
| vypínací čas | 60 ms |
| spínací čas | 22 ms |
| spínací cyklus | 100 % |
| max. pozitivní zkušební impuls při signálu 0 | 1,400 μs |
| max. negativní zkušební impuls při signálu 1 | 900 μs |
| parametry cívky | 24 V DC; 1,6 W |
| připustné výkyvy napětí | +/- 10 % |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| odolnost kmitům | zkouška použití v dopravě se stupněm 2 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6 |
| odolnost nárazu | nárazový test stupně 2 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27 |
| třída odolnosti korozi KBK | 0 - bez nároků na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| teplota média | -5 ... 50 °C |

| parametr | hodnota |
|--|--|
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 90 % |
| řídící médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| okolní teplota | -5 ... 50 °C |
| hmotnost výrobku | 426 g |
| elektrické připojení | 3 piny M12x1 centrální konektor kulatý tvar |
| typ upevnění | na připojovací desce |
| připojení pomocného řídicího tlaku 12/14 | připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1 |
| připojení odvětrání řídicího tlaku 82/84 | dle volby: podle norma není sveden sveden. |
| připojení pneumatiky 1 | připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1 |
| připojení pneumatiky 2 | připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1 |
| připojení pneumatiky 3 | připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1 |
| připojení pneumatiky 4 | připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1 |
| připojení pneumatiky 5 | připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál těsnění | FPM HNBR NBR |
| materiál tělesa | hliníkový tlakový odlitek PA |
| materiál šroubů | ocel pozinkováno |