


Pick&Place DHSP-HSP12

č. dílu: 543047

FESTO

Mechanika vedená kulisou, elektrický nebo pneumatický pohon pro dva směry projeje, kompaktní a velmi dynamický. Definovaná rozhraní pro sortiment chapadel a kyvných pohonů Festo. K objednání jako montážní sada nebo smontovaná hotová sestava.

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.



katalogový list

parametr	hodnota
skupina	Pick&Place 1.0
jmenovitá zátěž	0 ... 0.7 kg
druh pohonu v ose Z	pneumat.
zdvih v ose Z	20 ... 70 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z	± 0,01 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Z	± 0,01 mm
pohon v ose Y	HSP-12
druh pohonu v ose Y	pneumat.
zdvih v ose Y	52 ... 170 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y	± 0,01 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Y	± 0,01 mm